


# Configuration des détecteurs


## Salle de radiographie digitale sur mesure

Presque toutes nos installations sont différentes, car tous nos clients ont des conditions et des exigences particulières. Le récapitulatif ci-dessous l'illustre bien. Et l'avantage, c'est que toutes ces combinaisons peuvent être visitées en Suisse.




### Un détecteur

Couverture de toutes les applications avec un seul détecteur grand champ (CXDI-710 ou CXDI-410), y compris les positions libres et au lit du patient.




### Deux détecteurs

Le détecteur portable et maniable CXDI-810 complète le détecteur à grand champ. Idéal pour une utilisation fréquente, par ex. pour les extrémités ou les examens orthopédiques qui nécessitent une technique de positionnement complexe.




### Deux détecteurs

Le détecteur CXDI-401 est intégré dans le statif mural. Ceci convient particulièrement aux salles recevant un grand nombre de patients et et plus spécialement pour les clichés en position debout (thorax etc.).




### Trois détecteurs

Table et bucky mural chacun avec un détecteur fixe CXDI-401. La taille d'image maximale est disponible sur les deux postes de travail sans manipulation du détecteur. Les applications en position libre et au lit du patient sont couvertes par le CXDI-810.




### Trois détecteurs

L'ajout du détecteur portable grand champ permet de couvrir toutes les prises de vue au lit du patient. Une mobilité et une flexibilité maximales sont garanties.



### Quatre détecteurs

La salle optimale de radiographie adaptée à la prise en charge de plus de 80 patients par jour. Une efficacité maximale garantissant le plus grand confort aux patients pour toutes les applications.



Ce symbole caractérise les prises de vue en position libre avec détecteurs portables et également la possibilité de clichés au lit du patient.



Clichés sur la table ou sur le statif mural avec chambres de mesure d'exposition intégrées et grilles interchangeables. Possible avec les détecteurs CXDI-401 et les détecteurs grand champ portables CXDI-710 ou CXDI-410.

D'autres combinaisons sont possibles.