Accessoires bras en C

Consommables pour arceaux chirurgicaux mobiles

| | | | Housse pour | | | | | | | Fixation avec | | | | |
|-----------------|--------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------|-----------|-------------------|--------------------------|
| | Nr. d'article | Type de machine | Capteur plan | Amplifica- teur d'image | Arceau en C | Géné- rateur | Interface utilisateur | Joystick | Pédale de commande | Clip à ressort | Clip | Elastique | Bande adhésive | Pièce <i>l</i> Paquet |
| Housses univer | selles | | | | | | | | | | | | | |
| | 30220 | Toutes | • | • | • | | | | | | | | • | 10 |
| 9 | 34100 | Toutes | | | • | | | | | • | | | | 50 |
| | 30065 | Toutes les tailles | | | | • | | | | | | • | | 50 |
| Ø 95 cm | 38100 | 20 cm × 20 cm | • | | | | | | | | | • | | 50 |
| Ø 125 cm | 38125 | 30 cm × 30 cm 31 cm × 31 cm | • | | | | | | | | | • | | 50 |
| Ø 140 cm | 38140 | 30 cm × 30 cm 31 cm × 31 cm | • | | | | | | | | | • | | 50 |
| | 30077 | Toutes les tailles | | • | | | | | | | | • | | 50 |
| | 131183 | Toutes | | | | | • | | | | | | | 25 |
| Housses pour V | ision FD, Vision F | FD 31×31, Solo FD | | | | | | | | | | | | |
| | 131179* | Vision FD | • | | • | 2 kW | | | • | | • | | | 12 |
| | 131925* | Vision FD CMOS Vision FD 31×31 Solo FD | • | | • | 2.4 kW | | | • | | • | | | 12 |
| | 34131* | Toutes | • | | • | • | | | | • | | | | 20 |
| 0-9× | 34103 | Toutes | • | | • | | | | | • | | | | 20 |
| | 25-88-225 | Toutes | | | • | | | | | | • | | | 24 |
| Housses pour V | ision RFD, Vision | RFD Hybrid, Vision RFD 3D | | | | | | | | | | | | |
| | 131180 | Toutes | • | | • | • | | | • | | • | | | 12 |
| | 131150 | RFD Hybrid Vision RFD 3D | | | | | | • | | | | | | 25 |
| | 34131* | Toutes | • | | • | • | | | | • | | | | 20 |
| 0 - 9× | 34104 | Toutes | • | | • | | | | | • | | | | 20 |
| . 7 | 30285 | Vision RFD 3D | | | Housse p | our patients | pour les app | olications 3 | D | | | | • | 10 |
| | 25-88-135 | Toutes | | | • | | | | | | • | | | 24 |
| Arceau à ressso | FD001 | Utilisation avec 34131 ou 34103 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | RFD001 | Utilisation avec 34104 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Mini arc en C O | 1000-0100 | Toutes | • | | • | • | | | | | | • | • | 20 |

> Autres housses stériles disponibles sur demande

* Pour les appareils avec Capteur plan plat, la référence 38100, 38125 ou 38140 est également nécessaire.