













## Accessoires pour arceaux chirurgicaux

N°d'article	Type de machine	Housse pour							Fixation avec				Pièce/Paquet	Quantité de commande/Pack	
		Capteur plan	Amplificateur d'image	Arceau en C	Générateur	Interface utilisateur	Joy-stick	Pédale de commande	Clip à ressort	Clip	Câble en caoutchouc	Bande adhésive			
<b>Housses universelles</b>															
30220	Toutes	•	•	•								•	10	1	
34100	Toutes			•					•				50	1	
30065	Toutes les tailles				•						•		50	1	
38100	20cm x 20cm	•									•		50	1	Ø 95 cm 
38125	30cm x 30cm 31cm x 31cm	•									•		50	1	Ø 125 cm 
38140	30cm x 30cm 31cm x 31cm	•									•		50	1	Ø 140 cm 
30077	Toutes les tailles		•								•		50	1	
131183	Toutes						•						25	1	
<b>Housses pour Vision FD, Vision FD 31x31, Solo FD, Solo/Vision BV</b>															
131182	Solo/Vision BV		•	•	•			•		•			12	1	
131925	Vision FD CMOS Vision FD 31x31 Solo FD	•		•	• 2.4kW			•		•			12	1	
34131*	Toutes	•		•	•				•				20	1	
34103	Toutes	•		•					•				20	1	
25-88-225	Toutes			•						•			24	1	

Franco-domicile dès CHF 500.00

25.04.2023/vb

## Accessoires pour arceaux chirurgicaux

N°d'article	Type de machine	Housse pour							Fixation avec				Pièce/Paquet	Quantité de commande/Pack	
		Capteur plan	Amplificateur d'image	Arceau en C	Générateur	Interface utilisateur	Joy-stick	Pédale de commande	Clip à ressort	Clip	Câble en caoutchouc	Bande adhésive			
<b>Housses pour Vision RFD, Vision RFD Hybrid, Vision RFD 3D</b>															
131180	Toutes	●		●	●			●		●			12	1	
131150	RFD Hybrid, Vision RFD 3D						●						25	1	
34131*	Toutes	●		●	●				●				20	1	
34104	Toutes	●		●					●				20	1	
30285	Vision RFD 3D	Housse pour patients pour les applications 3D										●	10	1	
25-88-135	Toutes			●						●			24	1	
<b>Clip à ressort</b>															
FD001	Utilisation avec 34131 ou 34103												1	1	
RFD001	Utilisation avec 34104												1	1	
<b>Mini arceau en C</b>															
25-88-637	Toutes	●		●	●						●	●	30	1	

\* Pour les appareils avec capteur plan, la référence 38100, 38125 ou 38140 est également nécessaire.