


# Konfiguration Detektoren


## Massgeschneiderte digitale Röntgenräume

Viele unserer Installationen sehen unterschiedlich aus, ganz einfach deshalb, weil jeder unserer Kunden ganz spezielle Voraussetzungen und Anforderungen hat. Darauf basiert die folgende Zusammenstellung. Und das Beste daran – alle Kombinationen können in der Schweiz besichtigt werden.




### Ein-Detektor

Mit einem einzigen Grossfelddetektor (CXDI-710 oder CXDI-410) alle Anwendungen abdecken, auch freihändige und bettengängige Aufnahmen.




### Zwei-Detektoren

Der leichte und handliche portable Detektor CXDI-810 ergänzt den Grossfelddetektor. Ideal bei vielen Extremitäten-Aufnahmen und bei orthopädische Fragestellungen, welche komplexe Einstelltechniken erfordern.




### Zwei Detektoren

Im Wandstativ ist mit dem CXDI-401 ein Detektor fest eingebaut. Besonders für Räume mit hohem Patienten-Durchsatz und vielen stehenden Aufnahmen (Thorax etc.).




### Drei Detektoren

Tischbucky und Raster-Wandstativ mit je einem fest eingebauten CXDI-401. Es steht auf beiden Arbeitsplätzen die maximale Bildfläche ohne Detektorhandlung zur Verfügung. Die freihändigen- und bettengängigen Anwendungen werden mit dem CXDI-810 abgedeckt.




### Drei Detektoren

Durch den Einbezug eines portablen Grossfelddetektors können sämtliche bettengängigen Aufnahmen abgedeckt werden. Höchste Mobilität und Flexibilität ist gewährleistet.



### Vier Detektoren

Der optimale Haupt-Röntgenraum für ein Arbeitsaufkommen von mehr als 80 Patienten pro Tag. Höchste Arbeitseffizienz bei grösstem Patientenkomfort für alle Anwendungen.



Dieses Symbol steht für Freihandaufnahmen mit portablen Detektoren und gleichzeitig auch für die Möglichkeit, bettengängige Aufnahmen abdecken zu können.



Aufnahmen im Buckytisch oder am Wandstativ, mit integrierten Belichtungsmesskammern und Wechselraster. Mit dem Detektor CXDI-401 sowie den portablen Grossfelddetektoren (CXDI-710 oder CXDI-410) möglich.

Weitere Kombinationen sind möglich.