

# Sterile Abdeckungen



# Schlauchabzüge

REF / Größe	Artikelbeschreibung
<b>31081</b> 8 x 170 cm	<b>FLEXANORM® Winkelstück-Bezug</b> PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 25 cm, perforierte Spitze Karton-Einführhilfe bedruckt 1 Klebestreifen blau 95 x 18 mm  VE: 100 Stück
<b>31301</b> 13 x 250 cm	<b>FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug</b> PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, perforierte Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm  VE: 100 Stück
<b>31801</b> 18 x 250 cm	<b>FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug</b> PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, perforierte Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm  VE: 100 Stück
<b>31810</b> 18 x 240 cm	<b>FLEXASOFT® Projektor-Bezug</b> PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, geschlossene Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm  VE: 50 Stück
<b>31401</b> 13 x 250 cm	<b>FLEXANORM® Lichtkabel-Bezug</b> PE-Schlauchfolie*, antistatisch perforierte Spitze, teleskopgefaltet auf 35 cm Einführkarton bedruckt zum Handschutz mit Kabelösen 1 Klebestreifen blau 195 x 18 mm  VE: 100 Stück



# Schlauchabzüge

REF / Größe	Artikelbeschreibung
<b>32150</b> 15 x 250 cm	<b>FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug</b> PE-Folie*, antistatisch PE-Ring Ø100 mm mit Balgfaltung 1 Klebestreifen weiß 190 x 15 mm an der Schlauchöffnung befestigt  VE: 100 Stück
<b>32160</b> 15 x 250 cm	<b>OPTASTER® Lichtkabel-Bezug</b> PE-Folie*, antistatisch PE-Ring Ø100 mm mit Balgfaltung Optik-Adapter für alle Kamera-Systeme  VE: 50 Stück  für Optikwechsel ideal: z.B. Hüftarthroskopie  Die sicherste Art zu Konnektieren oder das Objektiv zu wechseln
<b>31460</b> 13 x 250 cm	<b>OPTANORM® Lichtkabel-Bezug</b> PE-Folie*, antistatisch Optikadapter für alle Kamera-Systeme teleskopgefaltet auf 35 cm Einführkarton bedruckt zum Handschutz mit Kabelösen  VE: 50 Stück



## Sterile Ultraschall-Bezüge > Linear


REF/Grösse	Artikelbeschreibung
<b>31803</b> 18 x 28 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
<b>31805</b> 18 x 50 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
<b>31808</b> 18 x 80 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
<b>31812</b> 18 x 120 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
<b>31825</b> 18 x 250 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück



**Haftfolien-Bezug:**  
Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.

**FAZIT:**  
Unsteriler Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

**Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich.**



**Achtung:** Das Silikonpapier am Fingerlift nach vorne langsam abziehen!

**Nach der Untersuchung:** Die Haftfolie kann **ohne Kleberückstände** vom Transducer entfernt werden, wenn ausschliesslich diese Bezüge eingesetzt werden.

## Sterile Ultraschall-Bezüge > Convex

REF/Grösse	Artikelbeschreibung
<b>31903</b> 18 x 28 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
<b>31905</b> 18 x 50 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
<b>31908</b> 18 x 80 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
<b>31912</b> 18 x 120 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
<b>31925</b> 18 x 250 cm	<b>FLEXASOFT®</b> Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück




**Haftfolien-Bezug:**  
Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.

**FAZIT:**  
Unsteriler Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

**Haftfolien-Form:**  
Definierte Faltenbildung am Schallkopf durch Reduzierung der Klebeflächen.

**Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich.**



**Achtung:** Das geschlitzte Silikonpapier langsam von der Mitte in Richtung «Füsschen» abziehen. Der Abdruck der Trennlinie auf der Klebefolie erleichtert das Aufsetzen der Ultraschall-Sonde.

**Nach der Untersuchung:** Die Haftfolie kann **ohne Kleberückstände** vom Transducer entfernt werden, wenn ausschliesslich diese Bezüge eingesetzt werden.

# Hygienischer Schutz für TEE-Sonden

Ultraschallsonden werden in der Kardiologie und in der Cardio-Chirurgie verwendet. Das TEE-Schutzhüllenset kommt bei Sonden in der trans-ösophagealen Echokardiografie (TEE) zum Einsatz, welche für Erwachsene, in der Pädiatrie und bei Neugeborenen verwendet werden.

Die Sets bestehen aus einer TEE-Schutzhülle mit Applikator inklusive Twist-Lock, einer mit Gel gefüllten Spritze und einem Beissschutz.

Alle TEE-Hüllen werden aus latexfreiem Polyurethan hergestellt und passen auf alle TEE-Schallköpfe für Erwachsene.



REF/Größe	Artikelbeschreibung
<b>1251-01</b> 15/31 x 1100 mm	TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beissschutz, unsteril, <b>runde Spitze</b>  VE: 48 Stück
<b>1250-01</b> 15/31 x 1100 mm	TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beissschutz, unsteril, <b>rechteckige Spitze</b>  VE: 48 Stück

# C-Bogen Bezüge und Spangen

REF / Größe	Artikelbeschreibung
<b>30008</b> 40 x 45	<b>UNILINE®</b> Fußschalter-Bezug PE-Beutel, transparent  VE: 100 Stück
<b>30008U</b> 40 x 45 	<b>UNILINE®</b> Fußschalter-Bezug PE-Beutel, transparent  VE: 100 Stück
<b>30009</b> 55 x 50	<b>UNILINE®</b> Verschluss-Beutel PE-Beutel, transparent  VE: 100 Stück
<b>30009U</b> 55 x 50 	<b>UNILINE®</b> Verschluss-Beutel PE-Beutel, transparent  VE: 100 Stück



# Spangenbezüge C-Set

Bestand- teile	SCHLAUCHBEZUG für C-Bogen	ABDECKHAUBE für Bildverstärker (B)				ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler (R)	
		für 7 Zoll (ca. Ø 17 cm) 46 (+24) x 69 cm	für 9 Zoll (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 75 cm	für 12 Zoll (ca. Ø 31 cm) m. Wickelband zur Verbesserung der Passform 60 (+40) x 103 cm	für 9 Zoll m. Handgriff (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 100 cm	für 9 bzw. 12 Zoll (ca. Ø 23 bzw. 31cm) m. Laserlichtvisier 60 (+40) x 75 cm	
REF: 34101	<b>REF: 34100</b>					<b>REF: 30061</b> 45 (+17) x 65 cm	
REF: 34131		<b>REF: 30077</b>					
REF: 34141			<b>REF: 30079</b>				
REF: 34151				<b>REF: 30096</b>			
REF: 34161					<b>REF: 30086</b>		
REF: 34171					<b>REF: 30094</b>		
REF: 34102		} Diese Sets sind nur für Ziehm C-Bögen geeignet!					<b>REF: 30054</b> 40 (+17) x 60 cm
REF: 34132			<b>REF: 30077</b>				
REF: 34172					<b>REF: 30094</b>		

# Spangenbezüge C-Set

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
<b>34101</b>	<b>STERINORM® Spangenbezug C-SET</b> Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Ziehm 
<b>34131</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siremobil 2000 Ziehm Vista
<b>34141</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt Libra-C GE 9800 OEC 
<b>34151</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30096 + W.-Band Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV300 Endura Pulsera
<b>34161</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV 9Zoll Libra 
<b>34171</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV 9Zoll Libra + 3D o. Laserlichtvisier
<b>34102</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück	Ziehm
<b>34132</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück	Ziehm 6" mit Griff 9" ohne Griff
<b>34172</b>	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück	Ziehm 9" mit Griff und 12"

# Formbezüge C-Set

Bestand- Teile	FORMBEZUG für C-Bogen		ABDECKHAUBE für Bildverstärker (B)				ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler (R)
	165 cm	181 cm	für 7 Zoll (ca. Ø 17 cm) 46 (+24) x 69 cm	für 9 Zoll (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 75 cm	für 12 Zoll (ca. Ø 31 cm) m.Wickelband zur Verbesserung der Passform 60 (+40) x 103 cm	für 9 Zoll m. Handgriff (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 100 cm	45 (+17) x 65 cm
REF: 34541	REF: 34500			REF: 30079			REF: 30061
REF: 34551					REF: 30096		
REF: 34561						REF: 30086	
REF: 34731	REF: 34700		REF: 30077				
REF: 34741				REF: 30079			

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
<b>34541</b>	<b>FLEXANORM® Formbezug C-SET</b> Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt 9 Zoll 
<b>34551</b>	<b>FLEXANORM® Formbezug C-SET</b> Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30096 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt 12 Zoll
<b>34561</b>	<b>FLEXANORM® Formbezug C-SET</b> Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV 25/29 9 Zoll
<b>34731</b>	<b>FLEXANORM® Formbezug C-SET</b> Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	C-Bogen m. langem C BV bis 7 Zoll
<b>34741</b>	<b>FLEXANORM® Formbezug C-SET</b> Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt L 9 Zoll

Die optimale Haftung wird erreicht, wenn der C-Bogen vor dem ersten Einsatz mit einem rückstandsfreien Reinigungsmittel behandelt wurde.

# Abdeck-Beutel


Im Umschlag sind die **latexfreien** Synthetik-Gummis eingeschweißt

**Toleranzmaße: Bodennaht-Beutel**

Öffnung: +2 / -2 cm  
 Längen: +4 / -1 cm  
 Umschlag: +1 / -1 cm



REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
<b>30045</b> 80 x 45	<b>STERINORM®</b> Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler
<b>30065</b> 80 x 65	<b>STERINORM®</b> Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler
<b>30085</b> 80 x 85	<b>STERINORM®</b> Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler
<b>30160</b> 100 x 60	<b>STERINORM®</b> Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler
<b>30180</b> 100 x 80	<b>STERINORM®</b> Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler
<b>30200</b> 100 x 100	<b>STERINORM®</b> Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für OEC (BV 31)
<b>30250</b> 100 x 150	<b>STERINORM®</b> Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 40 Stück	z.B. für C-Bogen Halbarm-abdeckung



# Abdeck-Beutel

Besserer Passform durch Seitenfalten-Flachboden - die ansonsten abstehenden Ecken liegen an.


Im Umschlag sind die **latexfreien** Synthetik-Gummis eingeschweißt

**Toleranzmaße: Flachboden-Beutel**

Öffnung: +2 / -0 cm  
 Seitenfalten: +2 / -0 cm  
 Längen: +4 / -1 cm  
 Umschlag: +1 / -1 cm



REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
<b>30061</b> 45+17x65	<b>STERINORM®</b> Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	für Röntgenstrahler
<b>30077</b> 46+24x69	<b>STERINORM®</b> Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	(BV 9 Zoll) = 23 cm
<b>30079</b> 49+30x75	<b>STERINORM®</b> Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück	für ISO-C (BV 9 Zoll) =23cm
<b>30086</b> 49+30x100	<b>STERINORM®</b> Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier VE: 50 Stück	Philips Endura + BV 300 (BV 9 Zoll) =30cm
<b>30094</b> 60+40x75	<b>STERINORM®</b> Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück	(BV 12 Zoll) =30 cm
<b>30096</b> 60+40x103	<b>STERINORM®</b> Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 25 Stück	(BV 12 Zoll) =31 cm



# Abdeck-Hauben

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt



REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
<b>38025</b> 42 x 42	<b>STERINORM®</b> Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 150 Stück	Abdeckfläche z.B.: 20 x 20 cm 
<b>38030</b> 55 x 55	<b>STERINORM®</b> Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück	Abdeckfläche z.B.: 25 x 45 cm 
<b>38060</b> 60 x 125	<b>STERINORM®</b> Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 30 x 85 cm 
<b>38070</b> 80 x 80	<b>STERINORM®</b> Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	f. Röntgenstrahler plus Joystick oder Bedienteil Abdeckfläche z.B.: 35 x 70 cm 
<b>38110</b> 85x105	<b>STERINORM®</b> Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 50 x 100 cm 
<b>38040</b> 45 x 75	<b>STERINORM®</b> Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband paarweise verpackt VE: 50 Paar	z.B. Armlehnen-Bezug 


# Abdeck-Hauben

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt




REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
<b>38020U</b> Ø 20cm 	<b>STERINORM®</b> Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 200 Stück	für Kopfhörer 
<b>38080</b> Ø 85cm	<b>STERINORM®</b> Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück	Abdeckfläche z.B.: 40 x 80 cm 
<b>38100</b> Ø 95cm	<b>STERINORM®</b> Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 45 x 90 cm 
<b>38125</b> Ø 125cm	<b>STERINORM®</b> Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 60 x 120 cm 
<b>38140</b> Ø 140cm	<b>STERINORM®</b> Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 40 Stück	Abdeckfläche z.B.: 65 x 130 cm 

# C-Bogen-Abdeckungen



**REF 30220**  
PE-Beutel transparent mit Bodennaht



**REF 30285 + REF 30295**  
bessere Passform durch Seitenfalten-Flachboden

**TIPP**

## Standardbezug für C-Bögen aller Hersteller

**30220**  
100 x 200 cm

**FLEXASOFT® C-Bogen-Beutel, transparent**  
PE-Folie, teleskopgefaltet  
2 Wickelbänder 75 x 3 cm  
an dem Bezug befestigt  
VE: 10 Stück



REF / Größe Artikelbeschreibung

**30285**  
70+43x200 cm

**FLEXASOFT® C-Bogen-Haube, transparent**  
SF-Folie, teleskopgefaltet  
2 Wickelbänder 89 x 3 cm  
an dem Bezug befestigt  
VE: 10 Stück



Die Wickelbänder sind an den Enden mit Klebeflächen 45x30mm und Fingerlift ausgestattet und einseitig am Produkt befestigt.

**30295**  
70+43x250 cm

**FLEXASOFT® C-Bogen-Haube, transparent**  
SF-Folie, teleskopgefaltet  
2 Wickelbänder 89 x 3 cm  
an dem Bezug befestigt  
VE: 10 Stück

# C-Bogen-Abdeckungen

REF / Größe Artikelbeschreibung

**30275**  
105 x 220 cm

**FLEXASOFT® Form-Bezug, transparent**  
PE-Folie, teleskopgefaltet  
1 Wickelband 89 x 3 cm  
2 Wickelbänder 44 x 3 cm  
(geeignet für OEC Mini 6600C)  
VE: 10 Stück



**30276**  
127 x 220 cm

**FLEXASOFT® Form-Bezug, transparent**  
PE-Folie, klappgefaltet  
1 Wickelband 89 x 3 cm  
2 Wickelbänder 44 x 3 cm  
(geeignet für FluoroScan + Premier MV 6800)  
VE: 10 Stück

**32600**  
346 x 60 cm

**STERINORM® ISO C-Bezug, transparent**  
Formabdeckung einteilig, KB50  
mit angenähertem Synthetikband  
VE: 15 Stück

geeignet für  
ISO-C, SIREMOBIL  
ISO-C BV23 9 Zoll  
ARCADIS-ORBIG.  
3-D BV 23

**32700**  
348 x 65 cm

**STERINORM® ISO C-Bezug, transparent**  
Formabdeckung einteilig, KB50  
mit angenähertem Synthetikband  
die Abdeckung ist auch für Zusatzgeräte wie 3D und Laserlichtvisier ausgelegt  
VE: 15 Stück

ISO-CLF  
LARGEFIELD BV 27



Das angenäherte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt

**KB 50:** wasserfestes Klebeband 45 / 50 mm mit Fingerlift

Die Wickelbänder sind an den Enden mit Klebestreifen 45x30mm und Fingerlift ausgestattet. Ein Ende des Wickelbandes ist bereits am Produkt befestigt. (Maße: Gesamtlänge x Breite)



zusätzliche Fixierung mit Klebeband an den Enden und zwischen den Griffen

# Scheiben-Abdeckungen

REF / Größe Artikelbeschreibung

**30741**  
70 x 42 cm  
**STERINORM®** Röntgenscheiben-Bezug  
PE-Folie transparent, formgeschweißt  
mit angenähertem Synthetikband  
VE: 100 Stück



**30791**  
80 x 75 cm  
**STERINORM®** Röntgenscheiben-Bezug  
PE-Folie transparent, formgeschweißt  
mit angenähertem Synthetikband  
VE: 100 Stück

**35408**  
78 x 110 cm  
**UNILINE®** Bleilamellen-Bezug  
PE-Beutel, transparent  
mit 2 PES-Zugbändern 5 mm (Synthetik)  
VE: 50 Stück



Das angenäherte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt

# Klebe-Abdeckungen

REF / Größe Artikelbeschreibung

**39141**  
140 x 90 cm  
**UNILINE®** Klebe-Folientuch  
PE-Folie transluzent, mikrogeprägt  
KB 50  
VE: 50 Stück



**37054**  
34 x 36 cm  
**UNILINE®** Bildschirm-Abdeckung  
PE-Folie, hochtransparent 30 my  
KB 10  
VE: 100 Stück



**37057**  
65 x 36 cm  
**UNILINE®** Bildschirm-Abdeckung  
PE-Folie, hochtransparent 30 my  
KB 10  
VE: 100 Stück



**37059**  
78 x 36 cm  
**UNILINE®** Bildschirm-Abdeckung  
PE-Folie, hochtransparent 30 my  
KB 10  
VE: 100 Stück

**30002**  
16 x 35 cm  
**UNILINE®** Fernbedienungs-Bezug  
PE-Beutel, transparent, Umschlag 12cm  
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm  
VE: 100 Stück



**30002V**  
16 x 35 cm  
**UNILINE®** Fernbedienungs-Bezug  
PE-Beutel, transparent, Umschlag 12cm  
1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm  
**zum Schutz der Patienten-Fernbedienung  
vor Kontamination**  
VE: 300 Stück



**KB 10:** wasserfestes Klebeband schwachklebend 10 mm  
**KB 50:** wasserfestes Klebeband mit Fingerlift 45 / 50 mm

# Ziehm-Abdeckungen

Verfügbare Sets:

Art.-Nr.	Gerätetyp	Flach-detektor	Bild-verstärker	C-Bogen	Generator	User Interface	Joystick	Fuss-schalter	Stück pro Pack
131179	Vision FD Vision FD Vario 3D	•		•	• 2 kW			•	12
131925	Vision FD CMOS Solo FD CMOS	•		•	• 2.4 kW			•	12
131180	Vision RFD 30 x 30 Hybrid 30 x 30 Vision RFD 3D	•		•	• 25 kW			•	12
34541	Vision RFD 3D	•		•	• 25 kW				20
30077	20 x 20 cm FD 30 x 30 cm FD	•							50
131182	8000 Solo Vision Vision Vario 3D		•	•	• 2 kW			•	12
131181	Vision R		•	•	• 7.5/20 kW			•	12
131184	23 cm / 31 cm BV		•						25
131183	Solo Center Vision Center					•			25
131150	Position Control Center						•		50

# OrthoScan-Abdeckungen

Verbrauchsmaterial zu den Mini C-Bogen



**Geräteabdeckungen (VE 20 Stück)**

1000-0100 VE: 20 Stück



« Wir bieten Ihnen eine grosse Palette an sterilen Abdeckungen. Das Sortiment wird laufend erweitert. Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. »

Claudia Stauffer,  
verantwortlich für den Bereich «Verbrauchsmaterial»



**Leuag AG**

Industriestrasse 21  
CH-6055 Alpnach Dorf  
Tel. +41 (0)41 618 81 00  
Fax +41 (0)41 618 81 01

**Leuag SA**

Chemin des Condémines 2  
CH-1071 Chexbres  
Tél. +41 (0)21 946 43 00  
Fax +41 (0)21 946 43 09

[info@leuag.ch](mailto:info@leuag.ch)  
[www.leuag.ch](http://www.leuag.ch)